

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970306000117

SOCOMECS.A. (生产者) 及 湖高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

SOCOMECS.A. (生产者) 及 湖高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: SOCOMECS.A.  
生产者地址: 1, Rue de Westhouse 67230 BENFELD Cedex, FRANCE  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作继电器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 22387-2016  
生产企业名称: BROYCE CONTROL LTD  
生产企业地址: Pool Street, Wolverhampton, West Midland, W V24HN, ENGLAND

## 生产者联系信息

名称: SOCOMECS.A.  
地址: 1, Rue de Westhouse 67230 BENFELD Cedex FRANCE  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555-707  
电子邮箱: jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-08-31  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Stamp]

## 授权代表信息

名称: 湖高美索克曼电气(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安西路1118号龙之梦大厦1202-1205  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-08-31  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Stamp]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970306000117

产品系列、型号、规格:

RESYS M40;  $U_n$ : AC690V;  $U_{sn}$ : AC115/230V、AC400V、DC12~125V;  $I_n$ : 1000A; 输出触头额定工作电流 $I_e$ : 继电器  
1: AC-15: 250V/2.5A; 继电器2: AC-15: 250V/4A;  $I_{\Delta n}$ : 30mA~30A(可调), A型, AC型;  $I_{\Delta w}$ : 10kA;  $I_{cw}$ : 10kA;

## 生产者联系信息

名称: SOCOMEC S.A.  
地址: 1, Rue de Westhouse 67230 BIEBELD  
Cedex FRANCE  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555-707  
电子邮箱: jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-08-31  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Signature]

## 授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安  
西路1118号龙之梦大厦1202-1205  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-08-31  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Signature]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。