



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302670335

认证委托人名称及地址

法国溯高美电气公司

1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France

生产者名称及地址

法国溯高美电气公司

1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France

生产企业名称及地址

法国溯高美电气公司

1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France

产品名称和系列、型号、规格

负荷隔离开关

SIRCO 800A, SIRCO CD 1000A, SIRCO CD 1250A ; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月05日 有效期至：2029年08月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302670335

证书附页: 第 1 页 共 1 页

SIRCO 800A,SIRCO CD 1000A,SIRCO CD 1250A

额定绝缘电压(U<sub>i</sub>): 1000V;

额定冲击耐受电压(U<sub>imp</sub>):12kV;

额定工作电压(U<sub>e</sub>):AC415V;

约定发热电流(I<sub>th</sub>): 800A (SIRCO 800A),1000A (SIRCO CD 1000A),1250A (SIRCO CD 1250A);

额定工作电流(I<sub>e</sub>):800A (SIRCO 800A),1000A (SIRCO CD 1000A),  
1000A,1250A (SIRCO CD 1250A);

额定短时耐受电流(I<sub>cw</sub>): 26kA/1s(SIRCO 800A,SIRCO CD 1000A),  
35kA/1s(SIRCO CD 1250A);

额定短路接通能力(I<sub>cm</sub>)(峰值):48kA (SIRCO 800A,SIRCO CD 1000A),  
73.5kA (SIRCO CD 1250A);

额定限制短路电流 I<sub>q</sub>: 50kA (SIRCO 800A),100kA (SIRCO CD 1000A, SIRCO CD 1250A);

使用类别:AC-23A;

极数:3P,4P

50/60Hz

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司